




# AMECHEMI

(キズの種類と修復度合)



花形・星型・線キズはキズが残ります。

# Windshield Repair System

## ■ガラスリペアワン

〈#2691〉1回分

- ポンプVP10
- ワンショット用ホース
- ワンショットQC(小)
- 台座、シール、フィルム各1回分
- ブレードホルダー (ブレード1枚付)

## ■スターターキット(ケース付き)

写真は5回分です



〈#2693〉5回分

〈#2695〉15回分

〈#2696〉25回分

- ポンプVP60
- 1mホース
- 台座、シール、フィルム各5、15、25回分
- レジン液(QC、PF)
- 超微粒子研磨剤
- 9灯LED+ クランプ
- コードレスドリル
- 超硬ドリル
- フェルトバー
- ブレードホルダー(ブレード1枚付)
- 紫外線カバー



## ■補充キット

〈#2700〉5回分

〈#2701〉15回分

〈#2702〉25回分

- 台座、シール、フィルム各5、15、25回分
- レジン液(QC、PF)
- 超微粒子研磨剤

写真は5回分です

## ■台座・シール・フィルムセット

〈#2705〉5回分

〈#2706〉10回分

〈#2707〉25回分

- 台座、シール、フィルム各5、10、25回分

写真は5回分です

## ■単品

 ■浸透作業用QC 25回分 〈#2715〉	 ■浸透作業用CF 25回分 〈#2716〉	 ■浸透作業用NL 25回分 〈#2717〉	 ■仕上作業用PF 25回分 〈#2718〉	 ■9灯LED+ クランプ 〈#2737〉	 ■9灯LED 〈#2738〉	 ■クランプ 〈#2739〉	 ■1mホース 長さ: 1M 〈#2728〉
 ■紫外線カバー 〈#2729〉	 ■台座25 〈#2710〉	 ■シール25 〈#2711〉	 ■フィルム25 〈#2712〉	 ■ポンプVP60 〈#2725〉	 ■替えラバー 〈#2726〉	 ■替えバルブ 〈#2727〉	 ■ブレードフォルダ ブレード1枚付 〈#2744〉
 ■ブレード5 5枚入(替刃) 〈#2746〉	 ■コードレスドリル USB充電ケーブル付 〈#2730〉	 ■超硬ドリル 0.8Φ×5本入 〈#2731〉	 ■フェルトバー 5本組 〈#2732〉	 ■超微粒子研磨剤 〈#2713〉	 ■衝撃点傷作成ボール 〈#2757〉	 ■傷入りガラス 150×300mm 〈#2758〉	



←作業手順

**!** ガラスリペアはガラスの復元は出来ません。傷の進行を抑えるための物です。

製品内容の仕様が余儀なく変更する場合がございます。



## 旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770